

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M64X0,75****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 130020 M64X0,75 |
| GTIN | 4062406025809 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF
Snijmateriaal: HSS
Norm: DIN 2184
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 0,75 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 63,25 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Schacht-Ø D _s | 50 mm |
| Schacht-vierkant □ | 39 mm |
| Draaddiepte | 96 mm |
| Norm | DIN 2184 |
| Kerngat-Ø | 63,25 mm |
| Aantal spaangroeven | 6 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Snijmateriaal | HSS |
| Draadspoed | 0,75 mm |
| Schroefdraad-Ø | 64 mm |
| Aantal snijkanten Z | 6 |
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,20 |
| Tolerantieklasse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklasse | 7H |
| Tolerantieklasse | 7HX |
| Tolerantieklasse | 7G |
| Tolerantieklasse | 7GX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklasse | 6H +0,10 |
| Totale lengte L | 160 mm |
| Draadsoort | MF |
| Draadafmeting | M64×0,75 |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |

| | |
|------------------------------|---|
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |