

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M46X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M46X0,5
GTIN	4062406024970
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 0,5 mm
Totale lengte L: 250 mm
Schacht-Ø D_s: 36 mm
Schacht-vierkant □: 29 mm
Kerngat-Ø: 45,5 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	115 mm
Kerngat-Ø	45,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	46 mm
Draadspeed	0,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	36 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	250 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M46×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap