

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M55X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130021 M55X2
GTIN	4062406027612
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 2 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D_s: 40 mm

Schacht-vierkant □: 32 mm

Kerngat-Ø: 53 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 2184
Schacht-Ø D _s	40 mm
Aantal spaangroeven	6
Draaddiepte	82,5 mm
Totale lengte L	140 mm

Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	2 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Kerngat-Ø	53 mm
Aantal snijkanten Z	6
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	55 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M55×2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat

Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap