

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M85X3****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130020 M85X3  |
| GTIN          | 4062406026622 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF  
Snijmateriaal: HSS  
Norm: DIN 2184  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspoed: 3 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schacht-vierkant □: 39 mm  
Kerngat-Ø: 82 mm

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Schacht-vierkant □       | 39 mm    |
| Draadspoed               | 3 mm     |
| Draaddiepte              | 127,5 mm |
| Kerngat-Ø                | 82 mm    |
| Totale lengte L          | 160 mm   |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 50 mm    |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Snijmateriaal             | HSS                          |
| Norm                      | DIN 2184                     |
| Schroefdraad-Ø            | 85 mm                        |
| Aantal spaangroeven       | 8                            |
| Aantal snijkanten Z       | 8                            |
| Tolerantieklasse          | ISO 1 4H                     |
| Tolerantieklasse          | ISO 1X 4HX                   |
| Tolerantieklasse          | ISO 2 6H                     |
| Tolerantieklasse          | ISO 2X 6HX                   |
| Tolerantieklasse          | 6H +0,20                     |
| Tolerantieklasse          | ISO 3 6G                     |
| Tolerantieklasse          | ISO 3X 6GX                   |
| Tolerantieklasse          | 7H                           |
| Tolerantieklasse          | 7HX                          |
| Tolerantieklasse          | 7G                           |
| Tolerantieklasse          | 7GX                          |
| Tolerantieklasse          | 6H +0,05                     |
| Tolerantieklasse          | 6H +0,10                     |
| Draadsoort                | MF                           |
| Draadafmeting             | M85×3                        |
| Coating                   | ongecoat                     |
| Flankhoek                 | 60 graden                    |
| Schroefdraadnorm          | DIN 13                       |
| Aansnijdingsvorm          | C                            |
| Schacht                   | Cilinderschacht met h9       |
| Inwendige koeling         | nee                          |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat      |
| Snijrichting              | rechts                       |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de<br>conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                        |
| Producttype                  | Tap                                           |