

**Garant**
**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M64X1,5**

**Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130020 M64X1,5 |
| GTIN          | 4062406025823  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF  
 Snijmateriaal: HSS  
 Norm: DIN 2184  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 1,5 mm  
 Totale lengte L: 160 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Schacht-vierkant □: 39 mm  
 Kerngat-Ø: 62,5 mm

**Technische beschrijving**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Schacht-vierkant □  | 39 mm      |
| Aantal spaangroeven | 6          |
| Tolerantieklasse    | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse    | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse    | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse    | ISO 2X 6HX |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Tolerantieklass           | 6H +0,20                     |
| Tolerantieklass           | ISO 3 6G                     |
| Tolerantieklass           | ISO 3X 6GX                   |
| Tolerantieklass           | 7H                           |
| Tolerantieklass           | 7HX                          |
| Tolerantieklass           | 7G                           |
| Tolerantieklass           | 7GX                          |
| Tolerantieklass           | 6H +0,05                     |
| Tolerantieklass           | 6H +0,10                     |
| Norm                      | DIN 2184                     |
| Draaddiepte               | 96 mm                        |
| Draadspoed                | 1,5 mm                       |
| Snijmateriaal             | HSS                          |
| Kerngat-Ø                 | 62,5 mm                      |
| Totale lengte L           | 160 mm                       |
| Aantal snijkanten Z       | 6                            |
| Schroefdraad-Ø            | 64 mm                        |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>  | 50 mm                        |
| Draadsoort                | MF                           |
| Draadafmeting             | M64×1,5                      |
| Coating                   | ongecoat                     |
| Flankhoek                 | 60 graden                    |
| Schroefdraadnorm          | DIN 13                       |
| Aansnijdingsvorm          | C                            |
| Schacht                   | Cilinderschacht met h9       |
| Inwendige koeling         | nee                          |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat      |
| Snijrichting              | rechts                       |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de<br>conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder  |
| Producttype                  | Tap   |