

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M37X0,5**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M37X0,5
GTIN	4062406024413
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 0,5 mm  
 Totale lengte L: 200 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Schacht-vierkant □: 24 mm  
 Kerngat-Ø: 36,5 mm

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Kerngat-Ø	36,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	24 mm

Schroefdraad-Ø	37 mm
Draadspoed	0,5 mm
Draaddiepte	92,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M37×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap