

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M80X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130020 M80X1
GTIN	4062406026448
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	160 mm
Draaddiepte	120 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX

Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	8
Schacht-vierkant □	39 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Aantal spaangroeven	8
Schroefdraad-Ø	80 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	1 mm
Kerngat-Ø	79 mm
Norm	DIN 2184
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M80×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap