

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M60X5,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130020 M60X5,5
GTIN	4062406025670
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: M  
Snijmateriaal: HSS  
Norm: DIN 2184  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspoed: 5,5 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 45 mm  
Schacht-vierkant □: 35 mm  
Kerngat-Ø: 54,5 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Kerngat-Ø	54,5 mm
Draaddiepte	90 mm
Norm	DIN 2184
Schroefdraad-Ø	60 mm

Aantal snijkanten Z	6
Draadspoed	5,5 mm
Totale lengte L	160 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schacht-vierkant □	35 mm
Aantal spaangroeven	6
Draadsoort	M
Draadafmeting	M60×5,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap