

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M120X1****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130025 M120X1 |
| GTIN | 4062406031923 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF
Snijmateriaal: HSS
Norm: DIN 2184
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 1 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 119 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|------------|
| Draaddiepte | 180 mm |
| Snijmateriaal | HSS |
| Totale lengte L | 180 mm |
| Aantal spaangroeven | 12 |
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Tolerantieklassse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklassse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,20 |
| Tolerantieklassse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklassse | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklassse | 7H |
| Tolerantieklassse | 7HX |
| Tolerantieklassse | 7G |
| Tolerantieklassse | 7GX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklassse | 6H +0,10 |
| Schacht-vierkant □ | 44 mm |
| Aantal snijkanten Z | 12 |
| Schroefdraad-Ø | 120 mm |
| Schacht-Ø D _s | 56 mm |
| Norm | DIN 2184 |
| Draadspoed | 1 mm |
| Kerngat-Ø | 119 mm |
| Draadsoort | MF |
| Draadafmeting | M120×1 |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |

| | |
|------------------------------|---|
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |