

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M100X6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130026 M100X6
GTIN	4062406033712
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10

Draaddiepte	150 mm
Aantal snijkanten Z	12
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Norm	DIN 2184
Schroefdraad-Ø	100 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadspoed	6 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	12
Kerngat-Ø	94 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M100×6
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap