

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M68X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130025 M68X0,5
GTIN	4062406030414
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 67,5 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	6
Totale lengte L	160 mm
Norm	DIN 2184
Draadspoed	0,5 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Kerngat-Ø	67,5 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Schroefdraad-Ø	68 mm
Draaddiepte	102 mm
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M68×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap