

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M98X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130025 M98X3
GTIN	4062406031411
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	95 mm
Draaddiepte	147 mm
Totale lengte L	180 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadspoed	3 mm
Norm	DIN 2184
Aantal spaangroeven	10
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	98 mm
Aantal snijkanten Z	10
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M98×3
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap