

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M61X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130025 M61X0,5
GTIN	4062406030131
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 60,5 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	160 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	6
Kerngat-Ø	60,5 mm
Norm	DIN 2184

Schacht-vierkant □	39 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	61 mm
Aantal snijkanten Z	6
Draadspoed	0,5 mm
Draaddiepte	91,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M61×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap