

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M118X1****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130025 M118X1 |
| GTIN          | 4062406031879 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 117 mm

**Technische beschrijving**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Draadspoed       | 1 mm       |
| Snijmateriaal    | HSS        |
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Tolerantieklassse         | 6H +0,20                     |
| Tolerantieklassse         | ISO 3 6G                     |
| Tolerantieklassse         | ISO 3X 6GX                   |
| Tolerantieklassse         | 7H                           |
| Tolerantieklassse         | 7HX                          |
| Tolerantieklassse         | 7G                           |
| Tolerantieklassse         | 7GX                          |
| Tolerantieklassse         | 6H +0,05                     |
| Tolerantieklassse         | 6H +0,10                     |
| Schacht-vierkant □        | 44 mm                        |
| Schroefdraad-Ø            | 118 mm                       |
| Draaddiepte               | 177 mm                       |
| Aantal spaangroeven       | 12                           |
| Aantal snijkanten Z       | 12                           |
| Totale lengte L           | 180 mm                       |
| Kerngat-Ø                 | 117 mm                       |
| Norm                      | DIN 2184                     |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>  | 56 mm                        |
| Draadsoort                | MF                           |
| Draadafmeting             | M118×1                       |
| Coating                   | TiN                          |
| Flankhoek                 | 60 graden                    |
| Schroefdraadnorm          | DIN 13                       |
| Aansnijdingsvorm          | C                            |
| Schacht                   | Cilinderschacht met h9       |
| Inwendige koeling         | nee                          |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat      |
| Snijrichting              | rechts                       |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de<br>conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder  |
| Producttype                  | Tap   |