

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M65X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130025 M65X1
GTIN	4062406030346
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 64 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	39 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kerngat-Ø	64 mm
Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	6

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	65 mm
Draadspoed	1 mm
Draaddiepte	97,5 mm
Norm	DIN 2184
Aantal spaangroeven	6
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M65×1
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap