

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF:  
M56X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130026 M56X0,75
GTIN	4062406032098
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,75 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Schacht-vierkant □: 32 mm

Kerngat-Ø: 55,25 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS
Schacht-vierkant □	32 mm
Schroefdraad-Ø	56 mm
Draadspoed	0,75 mm
Aantal snijkanten Z	6

Draaddiepte	84 mm
Kerngat-Ø	55,25 mm
Totale lengte L	140 mm
Aantal spaangroeven	6
Norm	DIN 2184
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M56×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat

Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap