

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M70X4****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130025 M70X4  |
| GTIN          | 4062406030551 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF  
Snijmateriaal: HSS  
Norm: DIN 2184  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 4 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schacht-vierkant □: 39 mm  
Kerngat-Ø: 66 mm

**Technische beschrijving**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Schacht-vierkant □  | 39 mm    |
| Schroefdraad-Ø      | 70 mm    |
| Snijmateriaal       | HSS      |
| Totale lengte L     | 160 mm   |
| Aantal spaangroeven | 8        |
| Norm                | DIN 2184 |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Tolerantieklass           | ISO 1 4H                     |
| Tolerantieklass           | ISO 1X 4HX                   |
| Tolerantieklass           | ISO 2 6H                     |
| Tolerantieklass           | ISO 2X 6HX                   |
| Tolerantieklass           | 6H +0,20                     |
| Tolerantieklass           | ISO 3 6G                     |
| Tolerantieklass           | ISO 3X 6GX                   |
| Tolerantieklass           | 7H                           |
| Tolerantieklass           | 7HX                          |
| Tolerantieklass           | 7G                           |
| Tolerantieklass           | 7GX                          |
| Tolerantieklass           | 6H +0,05                     |
| Tolerantieklass           | 6H +0,10                     |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>  | 50 mm                        |
| Draaddiepte               | 105 mm                       |
| Kerngat-Ø                 | 66 mm                        |
| Draadspoed                | 4 mm                         |
| Aantal snijkanten Z       | 8                            |
| Draadsoort                | MF                           |
| Draadafmeting             | M70×4                        |
| Coating                   | TiN                          |
| Flankhoek                 | 60 graden                    |
| Schroefdraadnorm          | DIN 13                       |
| Aansnijdingsvorm          | C                            |
| Schacht                   | Cilinderschacht met h9       |
| Inwendige koeling         | nee                          |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat      |
| Snijrichting              | rechts                       |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de<br>conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder  |
| Producttype                  | Tap   |