

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M110X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130025 M110X0,75
GTIN	4062406031695
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,75 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 109,25 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	44 mm
Kerngat-Ø	109,25 mm
Draaddiepte	165 mm
Schroefdraad-Ø	110 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,10
Norm	DIN 2184
Aantal snijkanten Z	12
Totale lengte L	180 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	12
Draadspoed	0,75 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M110×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap