

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M80X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130021 M80X1,5
GTIN	4062406028671
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Norm: DIN 2184  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspoed: 1,5 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schacht-vierkant □: 39 mm  
Kerngat-Ø: 78,5 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	80 mm
Draadspoed	1,5 mm
Kerngat-Ø	78,5 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Draaddiepte	120 mm
Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	8
Norm	DIN 2184
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	8
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M80×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat

Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap