

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF:  
M54X0,75**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130026 M54X0,75
GTIN	4062406032005
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF-LH  
 Snijmateriaal: HSS  
 Norm: DIN 2184  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 0,75 mm  
 Totale lengte L: 140 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Schacht-vierkant □: 32 mm  
 Kerngat-Ø: 53,25 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	32 mm
Aantal spaangroeven	6
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,10
Draadspoed	0,75 mm
Kerngat-Ø	53,25 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Schroefdraad-Ø	54 mm
Norm	DIN 2184
Draaddiepte	81 mm
Aantal snijkanten Z	6
Snijmateriaal	HSS
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M54×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat

Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap