

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M80X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130025 M80X0,5
GTIN	4062406030865
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF  
Snijmateriaal: HSS  
Norm: DIN 2184  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 0,5 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schacht-vierkant □: 39 mm  
Kerngat-Ø: 79,5 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	79,5 mm
Aantal snijkanten Z	8
Norm	DIN 2184
Totale lengte L	160 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	80 mm
Draaddiepte	120 mm
Aantal spaangroeven	8
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadspoed	0,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M80×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap