

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M58X0,75

Bestelgegevens

Bestelnummer	130025 M58X0,75
GTIN	4062406029975
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF
 Snijmateriaal: HSS
 Norm: DIN 2184
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 0,75 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 45 mm
 Schacht-vierkant □: 35 mm
 Kerngat-Ø: 57,25 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	6
Kerngat-Ø	57,25 mm
Aantal snijkanten Z	6
Draadspoed	0,75 mm
Totale lengte L	160 mm
Norm	DIN 2184
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	45 mm
Draaddiepte	87 mm
Schroefdraad-Ø	58 mm
Schacht-vierkant □	35 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M58×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap