

**Garant**
**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M95X6**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130025 M95X6
GTIN	4062406031367
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	142,5 mm
Draadspoed	6 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	10
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,10
Norm	DIN 2184
Kerngat-Ø	89 mm
Aantal snijkanten Z	10
Totale lengte L	180 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Schroefdraad-Ø	95 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M95×6
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap