

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M58X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130026 M58X1
GTIN	4062406032203
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS
Norm: DIN 2184
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 1 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 45 mm
Schacht-vierkant □: 35 mm
Kerngat-Ø: 57 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	6
Draadspoed	1 mm
Schacht-Ø D _s	45 mm
Norm	DIN 2184
Draaddiepte	87 mm
Aantal spaangroeven	6

Kerngat-Ø	57 mm
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,10
Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	35 mm
Schroefdraad-Ø	58 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M58×1
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	links

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap