

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF:  
M56X1,5**

**Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130026 M56X1,5 |
| GTIN          | 4062406032111  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF-LH  
 Snijmateriaal: HSS  
 Norm: DIN 2184  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 1,5 mm  
 Totale lengte L: 140 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Schacht-vierkant □: 32 mm  
 Kerngat-Ø: 54,5 mm

**Technische beschrijving**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,20   |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Tolerantieklasse          | ISO 3 6G                     |
| Tolerantieklasse          | ISO 3X 6GX                   |
| Tolerantieklasse          | 7H                           |
| Tolerantieklasse          | 7HX                          |
| Tolerantieklasse          | 7G                           |
| Tolerantieklasse          | 7GX                          |
| Tolerantieklasse          | 6H +0,05                     |
| Tolerantieklasse          | 6H +0,10                     |
| Aantal spaangroeven       | 6                            |
| Snijmateriaal             | HSS                          |
| Totale lengte L           | 140 mm                       |
| Schroefdraad-Ø            | 56 mm                        |
| Norm                      | DIN 2184                     |
| Draaddiepte               | 84 mm                        |
| Draadspoed                | 1,5 mm                       |
| Schacht-vierkant □        | 32 mm                        |
| Aantal snijkanten Z       | 6                            |
| Kerngat-Ø                 | 54,5 mm                      |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>  | 40 mm                        |
| Draadsoort                | MF-LH                        |
| Draadafmeting             | M56×1,5                      |
| Coating                   | TiN                          |
| Flankhoek                 | 60 graden                    |
| Schroefdraadnorm          | DIN 13                       |
| Aansnijdingsvorm          | C                            |
| Schacht                   | Cilinderschacht met h9       |
| Inwendige koeling         | nee                          |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat      |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap                                        |