

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M100X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130026 M100X3
GTIN	4062406033699
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	44 mm
Draaddiepte	150 mm
Aantal snijkanten Z	12
Norm	DIN 2184
Kerngat-Ø	97 mm
Schroefdraad-Ø	100 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	56 mm
Aantal spaangroeven	12
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,10
Totale lengte L	180 mm
Draadspoed	3 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M100×3
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap