

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M92X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130025 M92X3
GTIN	4062406031282
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	138 mm
Draadspoed	3 mm
Aantal spaangroeven	10
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 2184
Schacht-Ø D _s	56 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Totale lengte L	180 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,10
Kerngat-Ø	89 mm
Aantal snijkanten Z	10
Schroefdraad-Ø	92 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M92×3
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap