

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M60X3

Bestelgegevens

Bestelnummer	130026 M60X3
GTIN	4062406032326
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Norm: DIN 2184
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 3 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 45 mm
 Schacht-vierkant □: 35 mm
 Kerngat-Ø: 57 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	160 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Norm	DIN 2184
Aantal spaangroeven	6
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	6
Schroefdraad-Ø	60 mm
Draaddiepte	90 mm
Schacht-Ø D _s	45 mm
Kerngat-Ø	57 mm
Draadspoed	3 mm
Schacht-vierkant □	35 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M60×3
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	links

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap