

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M90X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130026 M90X3
GTIN	4062406033439
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 3 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 87 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	160 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	10
Aantal spaangroeven	10
Schacht-vierkant □	39 mm
Norm	DIN 2184
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Draaddiepte	135 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	3 mm
Schroefdraad-Ø	90 mm
Kerngat-Ø	87 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M90×3
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	links

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap