

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M95X6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130026 M95X6
GTIN	4062406033583
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS
Norm: DIN 2184
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 6 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 89 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	10
Schroefdraad-Ø	95 mm
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 2184
Kerngat-Ø	89 mm
Aantal snijkanten Z	10

Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draaddiepte	142,5 mm
Draadspoed	6 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M95×6
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	links

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap