

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M50X3

Bestelgegevens

Bestelnummer	130011 M50X3
GTIN	4062406018016
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 3 mm
 Totale lengte L: 250 mm
 Schacht-Ø D_s: 40 mm
 Schacht-vierkant □: 32 mm
 Kerngat-Ø: 47 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Totale lengte L	250 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	125 mm
Schroefdraad-Ø	50 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	47 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	3 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M50×3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap