

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M22X1,25**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M22X1,25
GTIN	4062406019655
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Schroefdraad-Ø	22 mm
Kerngat-Ø	20,75 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draaddiepte	55 mm
Draadspoed	1,25 mm
Totale lengte L	140 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M22×1,25
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap