

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M16X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M16X1,25
GTIN	4062406019174
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Schroefdraad-Ø	16 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	14,75 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	1,25 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	40 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	110 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M16×1,25
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap