

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M16X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M16X1,5
GTIN	4062406019181
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	110 mm
Kerngat-Ø	14,5 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	16 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draaddiepte	40 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M 16×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap