

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M2,2X0,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M2,2X0,25
GTIN	4062406018320
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Draadspeed	0,25 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	5,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Totale lengte L	45 mm
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Schroefdraad-Ø	2,2 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	1,95 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M2,2×0,25
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap