

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M14X0,5**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M14X0,5
GTIN	4062406018993
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	35 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	14 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX

Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Kerngat-Ø	13,5 mm
Draadspoed	0,5 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Totale lengte L	110 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M14X0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap