

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M26X0,35****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130015 M26X0,35 |
| GTIN          | 4062406019938   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Schacht-vierkant □       | 14,5 mm    |
| Schroefdraad-Ø           | 26 mm      |
| Draadspoed               | 0,35 mm    |
| Kerngat-Ø                | 25,65 mm   |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| Draaddiepte              | 65 mm      |
| Snijmateriaal            | HSS E      |
| Norm                     | DIN 376    |
| Aantal snijkanten Z      | 4          |
| Tolerantieklasse         | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse         | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse         | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse         | ISO 2X 6HX |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklass              | 6H +0,05                                   |
| Tolerantieklass              | 6H +0,20                                   |
| Tolerantieklass              | ISO 3 6G                                   |
| Tolerantieklass              | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklass              | 7H   |
| Tolerantieklass              | 7HX  |
| Tolerantieklass              | 7G   |
| Tolerantieklass              | 7GX  |
| Tolerantieklass              | 6H +0,10                                   |
| Aantal spaangroeven          | 4  |
| Totale lengte L              | 140 mm                                     |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M26×0,35                                   |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |