

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M17X0,75

Bestelgegevens

Bestelnummer	130015 M17X0,75
GTIN	4062406019235
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX

Tolerantieklasse	6H +0,10
Draaddiepte	42,5 mm
Draadspoed	0,75 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Kerngat-Ø	16,25 mm
Schroefdraad-Ø	17 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Totale lengte L	125 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M17×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap