

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M27X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M27X1,75
GTIN	4062406020071
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	1,75 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Totale lengte L	160 mm
Draaddiepte	67,5 mm
Kerngat-Ø	25,25 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	27 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	20 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M27×1,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap