

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M27X3**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M27X3
GTIN	4062406020095
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: M  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 3 mm  
 Totale lengte L: 160 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
 Schacht-vierkant □: 16 mm  
 Kerngat-Ø: 24 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	16 mm
Schroefdraad-Ø	27 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Totale lengte L	160 mm
Kerngat-Ø	24 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	67,5 mm
Draadspoed	3 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	M
Draadafmeting	M27×3
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap