

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M33X2**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M33X2
GTIN	4062406020538
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 2 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Schacht-vierkant □: 20 mm  
 Kerngat-Ø: 31 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	4
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Kerngat-Ø	31 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	33 mm
Draadspoed	2 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Draaddiepte	82,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M33×2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap