

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M32X1,5

Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130015 M32X1,5 |
| GTIN | 4062406020446 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|------------|
| Draaddiepte | 80 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schacht-vierkant □ | 20 mm |
| Schacht-Ø D _s | 25 mm |
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklasse | 6H +0,20 |
| Tolerantieklasse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklasse | 7H |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklass | 7HX |
| Tolerantieklass | 7G |
| Tolerantieklass | 7GX |
| Tolerantieklass | 6H +0,10 |
| Schroefdraad-Ø | 32 mm |
| Kerngat-Ø | 30,5 mm |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Norm | DIN 376 |
| Totale lengte L | 180 mm |
| Draadspoed | 1,5 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Draadsoort | MF |
| Draadafmeting | M32×1,5 |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |