

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M28X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M28X1
GTIN	4062406020132
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 1 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 20 mm
Schacht-vierkant □: 16 mm
Kerngat-Ø: 27 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Kerngat-Ø	27 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	1 mm
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-Ø D _s	20 mm
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draaddiepte	70 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	28 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M28×1
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap