

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M28X1,25****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130015 M28X1,25 |
| GTIN          | 4062406020149   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Snijmateriaal            | HSS E      |
| Aantal spaangroeven      | 4          |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 20 mm      |
| Norm                     | DIN 376    |
| Kerngat-Ø                | 26,75 mm   |
| Schacht-vierkant □       | 16 mm      |
| Schroefdraad-Ø           | 28 mm      |
| Draadspoed               | 1,25 mm    |
| Aantal snijkanten Z      | 4          |
| Draaddiepte              | 70 mm      |
| Totale lengte L          | 140 mm     |
| Tolerantieklasse         | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse         | ISO 1X 4HX |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklass              | ISO 2 6H                                   |
| Tolerantieklass              | ISO 2X 6HX                                 |
| Tolerantieklass              | 6H +0,05                                   |
| Tolerantieklass              | 6H +0,20                                   |
| Tolerantieklass              | ISO 3 6G                                   |
| Tolerantieklass              | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklass              | 7H   |
| Tolerantieklass              | 7HX  |
| Tolerantieklass              | 7G   |
| Tolerantieklass              | 7GX  |
| Tolerantieklass              | 6H +0,10                                   |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M28×1,25                                   |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |