

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M34X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M34X0,75
GTIN	4062406020583
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	22 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Draaddiepte	85 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	0,75 mm
Totale lengte L	200 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Kerngat-Ø	33,25 mm
Schroefdraad-Ø	34 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M34×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap