

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M5X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M5X0,35
GTIN	4062406018504
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	6 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	5 mm
Kerngat-Ø	4,65 mm
Norm	DIN 371
Draadspoed	0,35 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	12,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M5×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap