

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M50X0,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130015 M50X0,5
GTIN	4062406021559
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	49,5 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Draadspoed	0,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	50 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Totale lengte L	250 mm
Draaddiepte	125 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	32 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M50×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap