

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M5X0,8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M5X0,8
GTIN	4062406018535
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	70 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Schroefdraad-Ø	5 mm
Draadspoed	0,8 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	12,5 mm
Kerngat-Ø	4,2 mm
Norm	DIN 371
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draadsoort	M
Draadafmeting	M5×0,8
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap