

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M49X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M49X0,75
GTIN	4062406021528
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	49 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	48,25 mm
Draadspoed	0,75 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	250 mm
Draaddiepte	122,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M49×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap