

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M14X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130016 M14X1
GTIN	4062406022600
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 1 mm
 Totale lengte L: 110 mm
 Schacht-Ø D_s: 11 mm
 Schacht-vierkant □: 9 mm
 Kerngat-Ø: 13 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Kerngat-Ø	13 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	110 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	1 mm
Schroefdraad-Ø	14 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	35 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M14×1
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap